

ELASTECH

UFP200X46-Ø12

EAN 4031582323382

Objednáací číslo 00024581



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Výkon role | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu | ● ● ● ● ● |
| Úbytek | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Elastech |
| Typ krytu | Kolo |
| Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 400 kg |
| Statický Nosnost | 800 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková hmotnost | 1,356 kg |

KOLO

| | |
|---------------------|--|
| Materiál těla | Polyamid |
| Materiál běhounu | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdem |
| Průměr | 200 mm |
| Šířka Běhoun | 46 mm |
| Průměr otvoru Šroub | 12,5 mm |
| Délka poklice | 60 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 63 Obuv A |

ELASTECH

UFP200X46-Ø12

EAN 4031582323382
Objednací číslo 00024581



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

