

ELASTECH

UFP200X46-Ø12

EAN 4031582323382
Номер заказа 00024581



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ●
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Elastech
Тип корпуса	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	400 kg
Грузоподъемность статическая	800 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	1,356 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	46 mm
Диаметр отверстия Ось	12,5 mm
Длина хаба	60 mm
Твердость Протектор (A)	63 Береговая A

ELASTECH

UFP200X46-Ø12

EAN 4031582323382

Номер заказа 00024581



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

