

ELASTECH

UER200X46-Ø20

EAN 4031582323337
Objednávací číslo 00023477

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	400 kg
Statický Nosnost	800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	1,11 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Průměr otvoru Šroub	20 mm
Délka poklice	58 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

ELASTECH

UER200X46-Ø20

EAN 4031582323337
Objednáací číslo 00023477



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

