

ELASTECH

UER200X46-Ø20

EAN 4031582323337

Bestillingsnummer 00023477



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Rulleleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	46 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	58 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	63 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	400 kg
Belastning Statisk	800 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	1,11 kg

ELASTECH

UER200X46-Ø20

EAN 4031582323337
Bestillingsnummer 00023477



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

