

ELASTECH

UER200X46-Ø20

EAN 4031582323337

Pasūtījuma numurs 00023477



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	400 kg
Statiskā kravnesība	800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	1,11 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	200 mm
Protektora platums	46 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	58 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

ELASTECH

UER200X46-Ø20

EAN 4031582323337

Pasūtījuma numurs 00023477



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

