

ELASTECH

UER200X46-Ø20

EAN 4031582323337
Bestelnummer 00023477

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, ge vulkaniseerd
Lagering	Rollager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	58 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	63 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	400 kg
Statisch draagvermogen	800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	1,11 kg

ELASTECH

UER200X46-Ø20

EAN 4031582323337
Bestelnummer 00023477



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

