

ELASTECH

UER200X46-Ø20

EAN 4031582323337

Numer zamówienia 00023477



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ● ○

Hałas ruchowy ● ● ● ● ○

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	400 kg
Nośność statyczne	800 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	1,11 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
łożysko	łożysko walcowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	200 mm
Szerokość Bieżnia	46 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	58 mm
Twardość Bieżnia (A)	63 Shore A

ELASTECH

UER200X46-Ø20

EAN 4031582323337

Numer zamówienia 00023477



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

