

# ELASTECH

UER200X46-Ø20

EAN 4031582323337  
订单号 00023477



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ |
| 损耗   | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Elastech       |
| 外壳类型       | 轮子             |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 400 kg         |
| 静态载重       | 800 kg         |
| 温度范围（最低）   | -20 ° C        |
| 温度范围（最大）   | 80 ° C         |
| 总重量        | 1.11 kg        |

## 轮子

|         |            |
|---------|------------|
| 轮体材料    | 聚酰胺        |
| 胎面材料    | 弹性轮胎，黑色，硫化 |
| 轴承      | 滚柱轴承       |
| 侧盖      | 无螺纹护罩      |
| 直径      | 200 mm     |
| 胎面宽度    | 46 mm      |
| 轴孔直径    | 20 mm      |
| 中心长度    | 58 mm      |
| 胎面硬度（A） | 63 岸 A     |

