

## ELASTECH

UEP125X40-Ø8

EAN 4031582070354

Pasūtījuma numurs 00027369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	250 kg
Statiskā kravnesība	500 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,463 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	40 mm
Ass atveres diametrs	8,3 mm
Rumbas garums	45 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

# ELASTECH

UEP125X40-Ø8

EAN 4031582070354

Pasūtījuma numurs 00027369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

