

ELASTECH

UEP125X40-Ø8

EAN 4031582070354
Broj porudžbine 00027369

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ●
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Elastech
Tip kućišta	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	250 kg
Statički Nosivost	500 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0,463 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Elastična guma, crna, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	40 mm
dimenzija rupa osovina	8,3 mm
dužina glavcine	45 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	63 Šora A

ELASTECH

UEP125X40-Ø8

EAN 4031582070354
Broj porudžbine 00027369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

