

# ELASTECH

UFP125X40-Ø8

EAN 4031582323344  
订单号 00026227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	250 kg
静态载重	500 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	80 ° C
总重量	0.48 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	40 mm
轴孔直径	8.3 mm
中心长度	45 mm
胎面硬度（A）	63 岸 A

