

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12

EAN 4031582070224

Objednáací číslo 00026461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Supratech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Statický Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,126 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru Šroub	12,3 mm
Délka poklice	34,9 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12

EAN 4031582070224
Objednací číslo 00026461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

