

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12

EAN 4031582070224

Bestillingsnummer 00026461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Supratech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	80 kg
Belastning Statisk	160 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,126 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	12,3 mm
Navlængde	34,9 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12

EAN 4031582070224

Bestillingsnummer 00026461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

