

# SUPRATECH

PJO100X32-Ø12

EAN 4031582070224

Numéro de commande 00026461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12,3 mm
Longueur de moyeu	34,9 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Supratech
Type de boîtier	Roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Statique Capacité de charge	160 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,126 kg

# SUPRATECH

PJO100X32-Ø12

EAN 4031582070224

Numéro de commande 00026461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

