

# SUPRATECH

PJO100X32-Ø12

EAN 4031582070224

Numéro de commande 00026461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	12,3 mm
Longueur de moyeu	34,9 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Supratech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,126 kg

# SUPRATECH

PJO100X32-Ø12

EAN 4031582070224

Numéro de commande 00026461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

