

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12

EAN 4031582070224
Bestelnummer 00026461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Supratech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	80 kg
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,126 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Asgatdiameter	12,3 mm
Naaflengte	34,9 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12

EAN 4031582070224
Bestelnummer 00026461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

