

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12

EAN 4031582070224

Numărul de comandă 00026461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Supratech
Tip de carcasă	Roată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	80 kg
Capacitate de încărcare statică	160 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,126 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	32 mm
Diametrul găurii Axă	12,3 mm
Lungime butuc	34,9 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12

EAN 4031582070224

Numărul de comandă 00026461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

