

ELASTECH

UEP160X46-Ø20

EAN 4031582323245

Objednávací číslo 00026255



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Průměr otvoru Šroub	20,1 mm
Délka poklice	60 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Statický Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,914 kg

ELASTECH

UEP160X46-Ø20

EAN 4031582323245
Objednací číslo 00026255



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

