

ELASTECH

UEP160X46-Ø20

EAN 4031582323245

Bestillingsnummer 00026255



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	46 mm
Aksel Huldiameter	20,1 mm
Navlængde	60 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	63 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	300 kg
Belastning Statisk	600 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,914 kg

ELASTECH

UEP160X46-Ø20

EAN 4031582323245
Bestillingsnummer 00026255



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

