

ELASTECH

UEP160X46-Ø20

EAN 4031582323245
Número de pedido 00026255



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

| | |
|------------------------------------|--|
| Material del cuerpo | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Neumático elástico, negro, vulcanizado |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 46 mm |
| Diámetro del agujero del Eje | 20,1 mm |
| Longitud del cubo | 60 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 63 Shore A |

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ● ● |
| Desgaste | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto | Elastech |
| Tipo de carcasa | Aro |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 300 kg |
| Capacidad de carga estática | 600 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Peso total | 0,914 kg |

ELASTECH

UEP160X46-Ø20

EAN 4031582323245

Número de pedido 00026255



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

