

ELASTECH

UEP160X46-Ø20

EAN 4031582323245

Pasūtījuma numurs 00026255



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	160 mm
Protektora platums	46 mm
Ass atveres diametrs	20,1 mm
Rumbas garums	60 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	300 kg
Statiskā kravnesība	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,914 kg

ELASTECH

UEP160X46-Ø20

EAN 4031582323245

Pasūtījuma numurs 00026255



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

