

ELASTECH

UEP160X46-Ø20

EAN 4031582323245

Número de encomenda 00026255



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Pneu elástico, preto, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	160 mm
Largura do Piso	46 mm
Diâmetro do furo do eixo	20,1 mm
Comprimento do cubo	60 mm
Dureza do Piso (A)	63 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ● ●

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Elastech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	300 kg
Capacidade de carga estática	600 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,914 kg

ELASTECH

UEP160X46-Ø20

EAN 4031582323245

Número de encomenda 00026255



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

