

## ELASTECH

UEP200X46-Ø20,1

EAN 4031582323252

Bestillingsnummer 00026865



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	400 kg
Belastning Statisk	800 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	1,248 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	46 mm
Aksel Huldiameter	20,1 mm
Navlængde	60 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	63 Shore A

# ELASTECH

UEP200X46-Ø20,1

EAN 4031582323252  
Bestillingsnummer 00026865



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

---

