

ELASTECH

UEP200X46-Ø20,1

EAN 4031582323252

Numero d'ordine 00026865



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	46 mm
Asse diametro del foro	20,1 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Durezza del Battistrada (A)	63 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ●
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Elastech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	400 kg
Portata statica	800 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	1,248 kg

ELASTECH

UEP200X46-Ø20,1

EAN 4031582323252

Numero d'ordine 00026865



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

