

## ELASTECH

UEP200X46-Ø20,1

EAN 4031582323252  
Broj porudžbine 00026865

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ●
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Elastech
Tip kućišta	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	400 kg
Statički Nosivost	800 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	1,248 kg

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Elastična guma, crna, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	200 mm
Širina omotac	46 mm
dimenzija rupa osovina	20,1 mm
dužina glavcine	60 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	63 Šora A

# ELASTECH

UEP200X46-Ø20,1

EAN 4031582323252  
Broj porudžbine 00026865



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

