

## ELASTECH

UFP160X46-Ø20

EAN 4031582323375

Objednávací číslo 00026264



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Statický Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,928 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Průměr otvoru Šroub	20,1 mm
Délka poklice	60 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

# ELASTECH

UFP160X46-Ø20

EAN 4031582323375  
Objednací číslo 00026264



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

