

# ELASTECH

UFP160X46-Ø20

EAN 4031582323375

Numéro de commande 00026264



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	46 mm
Diamètre de l'alésage	20,1 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Dureté du bandage (A)	63 Shore A

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,928 kg

# ELASTECH

UFP160X46-Ø20

EAN 4031582323375

Numéro de commande 00026264



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

