

ELASTECH

UFP160X46-Ø20

EAN 4031582323375
Bestelnummer 00026264

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Precisiekogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Asgatdiameter	20,1 mm
Naaflengte	60 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	63 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	300 kg
Statisch Draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,928 kg

ELASTECH

UFP160X46-Ø20

EAN 4031582323375
Bestelnummer 00026264



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

