

## ELASTECH

UFP160X46-Ø20

EAN 4031582323375  
Bestelnummer 00026264

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Diameter Asgat	20,1 mm
Naaflengte	60 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	63 Shore A

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	300 kg
Statisch draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,928 kg

# ELASTECH

UFP160X46-Ø20

EAN 4031582323375  
Bestelnummer 00026264



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

