

## ELASTECH

UFP160X46-Ø20

EAN 4031582323375

Numer zamówienia 00026264



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ●
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	300 kg
Nośność statyczne	600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,928 kg

## KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
łożysko	łożysko kulkowe precyzyjne
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	160 mm
Szerokość Bieżnia	46 mm
Średnica otworu Oś	20,1 mm
Długość piasty	60 mm
Twardość Bieżnia (A)	63 Shore A

# ELASTECH

UFP160X46-Ø20

EAN 4031582323375

Numer zamówienia 00026264



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

