

ELASTECH

UFP160X46-Ø20

EAN 4031582323375
Número de encomenda 00026264



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Elastech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	300 kg
Capacidade de carga estática	600 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,928 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	160 mm
Largura do Piso	46 mm
Diâmetro do furo do eixo	20,1 mm
Comprimento do cubo	60 mm
Dureza do Piso (A)	63 Shore A

ELASTECH

UFP160X46-Ø20

EAN 4031582323375

Número de encomenda 00026264



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

