

ELASTECH

UFP160X46-Ø20

EAN 4031582323375
订单号 00026264



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	300 kg
静态载重	600 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	80 ° C
总重量	0.928 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	46 mm
轴孔直径	20.1 mm
中心长度	60 mm
胎面硬度（A）	63 岸 A

