

MAXTECH

UAP100X32-Ø8

EAN 4031582322934

Bestillingsnummer 00027031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Maxtech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	150 kg
Belastning Statisk	300 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,228 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	8,3 mm
Navlængde	36,5 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	40 Shore D

MAXTECH

UAP100X32-Ø8

EAN 4031582322934
Bestillingsnummer 00027031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

