

MAXTECH

UAP100X32-Ø8

EAN 4031582322934

Rendelési szám 00027031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Maxtech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	150 kg
Statikus teherbírás	300 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,228 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Tengely furat átmérője	8,3 mm
Kerékagy hossza	36,5 mm
A futófelület keménysége (D)	40 Shore D

MAXTECH

UAP100X32-Ø8

EAN 4031582322934
Rendelési szám 00027031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

