

## MAXTECH

UAP100X32-Ø8

EAN 4031582322934

Pasūtījuma numurs 00027031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Maxtech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	150 kg
Statiskā kravnesība	300 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,228 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	32 mm
Ass atveres diametrs	8,3 mm
Rumbas garums	36,5 mm
Protektora cietība (D)	40 Krasts D

# MAXTECH

UAP100X32-Ø8

EAN 4031582322934

Pasūtījuma numurs 00027031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

