

MAXTECH

UAP100X32-Ø8

EAN 4031582322934
Bestelnummer 00027031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	150 kg
Statisch Draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,228 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Asgatdiameter	8,3 mm
Naaflengte	36,5 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	40 Shore D

MAXTECH

UAP100X32-Ø8

EAN 4031582322934
Bestelnummer 00027031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

