

MAXTECH

UAP100X32-Ø8

EAN 4031582322934

Bestelnummer 00027031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Diameter Asgat | 8,3 mm |
| Naaflengte | 36,5 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 40 Shore D |

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam | Maxtech |
| Behuizingstype | Wiel |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 150 kg |
| Statisch draagvermogen | 300 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totaal gewicht | 0,228 kg |

MAXTECH

UAP100X32-Ø8

EAN 4031582322934
Bestelnummer 00027031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

