

MAXTECH

UAP100X32-Ø8

EAN 4031582322934

Numărul de comandă 00027031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Maxtech
Tip de carcasă	Roată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	150 kg
Capacitate de încărcare statică	300 kg
Interval de temperatură (minim)	-25 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,228 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	32 mm
Diametrul găurii Axă	8,3 mm
Lungime butuc	36,5 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	40 Malul D

MAXTECH

UAP100X32-Ø8

EAN 4031582322934

Numărul de comandă 00027031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

