

DURATECH

UOP125X46-Ø20

EAN 4031582323504
Bestillingsnummer 00000589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	300 kg
Belastning Statisk	600 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,507 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	46 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	60 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

DURATECH

UOP125X46-Ø20

EAN 4031582323504
Bestillingsnummer 00000589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

