

DURATECH

UOP125X46-Ø20

EAN 4031582323504

Pasūtījuma numurs 00000589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	300 kg
Statiskā kravnesība	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,507 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	46 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	60 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

DURATECH

UOP125X46-Ø20

EAN 4031582323504

Pasūtījuma numurs 00000589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

