

DURATECH

UOP125X46-Ø20

EAN 4031582323504
Bestelnummer 00000589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	300 kg
Statisch Draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,507 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaf lengte	60 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

DURATECH

UOP125X46-Ø20

EAN 4031582323504
Bestelnummer 00000589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

