

DURATECH

UOP125X46-Ø20

EAN 4031582323504
Bestelnummer 00000589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	300 kg
Statisch draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,507 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	60 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

DURATECH

UOP125X46-Ø20

EAN 4031582323504
Bestelnummer 00000589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

