

DURATECH

UOP125X46-Ø20

EAN 4031582323504

Numer zamówienia 00000589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	300 kg
Nośność statyczne	600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,507 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	46 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	60 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

DURATECH

UOP125X46-Ø20

EAN 4031582323504

Numer zamówienia 00000589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

