

DURATECH

UOP125X46-Ø20

EAN 4031582323504
Broj porudžbine 00000589

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech
Tip kućišta	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	300 kg
Statički Nosivost	600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0,507 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	46 mm
dimenzija rupa osovina	20 mm
dužina glavcine	60 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

DURATECH

UOP125X46-Ø20

EAN 4031582323504
Broj porudžbine 00000589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

