

PURETECH

PVO100X35-Ø12

EAN 4031582321197
Objednávací číslo 00002025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	75 kg
Statický Nosnost	150 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,195 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Průměr otvoru Šroub	12,1 mm
Délka poklice	44,4 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

PURETECH

PVO100X35-Ø12

EAN 4031582321197
Objednací číslo 00002025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

