

# PURETECH

PVO100X35-Ø12

EAN 4031582321197  
Bestillingsnummer 00002025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand   | ● ● ○ ○ ○ |
| Bevægelsesstøj  | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition       | ● ● ○ ○ ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ○ ○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktnavn                 | Puretech                  |
| Kabinettype                 | Hjul                      |
| Standard                    | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t       | 75 kg                     |
| Belastning Statisk          | 150 kg                    |
| Temperaturområde (minimum)  | -20 °C                    |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C                     |
| Samlet vægt                 | 0,195 kg                  |

## HJUL

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Fælgmateriale           | Polypropylen       |
| Hjulbanemateriale       | Massiv gummi, sort |
| Leje                    | Glideleje          |
| Trådfang                | Uden trådfang      |
| Diameter                | 100 mm             |
| Hjulbane bredde         | 35 mm              |
| Aksel Huldiameter       | 12,1 mm            |
| Navlængde               | 44,4 mm            |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A         |

# PURETECH

PVO100X35-Ø12

EAN 4031582321197  
Bestillingsnummer 00002025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

---

