

## PURETECH

PVO100X35-Ø12

EAN 4031582321197  
Rendelési szám 00002025

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Puretech                   |
| Ház típusa                        | Kerék                      |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 75 kg                      |
| Statikus teherbírás               | 150 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                      |
| Összsúly                          | 0,195 kg                   |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén               |
| Futófelület anyaga           | Tömörgumi, fekete          |
| Csapág                       | Siklócsapág                |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 100 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 35 mm                      |
| Tengely furat átmérője       | 12,1 mm                    |
| Kerékagy hossza              | 44,4 mm                    |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                 |

# PURETECH

PVO100X35-Ø12

EAN 4031582321197  
Rendelési szám 00002025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

