

# PURETECH

PVO100X35-Ø12

EAN 4031582321197

Pasūtījuma numurs 00002025



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ○ ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvniesība pie 4 km/h	75 kg
Statiskā krāvniesība	150 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,195 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	35 mm
Ass atveres diametrs	12,1 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

# PURETECH

PVO100X35-Ø12

EAN 4031582321197

Pasūtījuma numurs 00002025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

