

# PURETECH

PVO100X35-Ø12

EAN 4031582321197  
Bestelnummer 00002025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Diameter Asgat	12,1 mm
Naaflengte	44,4 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ○ ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	75 kg
Statisch draagvermogen	150 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,195 kg

# PURETECH

PVO100X35-Ø12

EAN 4031582321197  
Bestelnummer 00002025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

