

PURETECH

PVO100X35-Ø12

EAN 4031582321197
Número de encomenda 00002025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

| | |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ○ ○ ○ |
| Ruído de movimento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ○ ○ ○ |
| Resistência à corrosão | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Puretech |
| Tipo de alojamento | Roda |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 75 kg |
| Capacidade de carga estática | 150 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Peso geral | 0,195 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno |
| Material do piso da roda | Borracha sólida, preta |
| Rolamento | Rolamento liso |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 100 mm |
| Largura do Piso | 35 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 12,1 mm |
| Comprimento do cubo | 44,4 mm |
| Dureza do Piso (A) | 80 Shore A |

PURETECH

PVO100X35-Ø12

EAN 4031582321197

Número de encomenda 00002025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

